



Pince pour circlips, Type: J51



Données de commande

N° commande	719795 J51
GTIN	4003773024958
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Branches en acier avec dispositif de maintien.

Avec pointes de précision. Forme D – Becs coudés à 90°.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Description technique

Longueur totale	590 mm
Pour Ø circlips intérieurs	122 - 300 mm
Ø pointes	3,5 mm
Forme	D
Norme	DIN 5256 D
Utilisation pinces pour circlips	Bague intérieure coudée
Forme des mâchoires	coudée à 90°
Matériau	Acier laminé

Matériau pointe	Acier à outils spécial, trempé
Surface	revêtement par poudre noir
Poignée avec dispositif de blocage	oui
Pointe interchangeable	oui
Type de produit	Pince pour circlips

Accessoires

Paire de pointes pour pinces pour circlips Forme J51	719810 J51
--	------------