

Garant**Alésoir à main Configurable, non revêtu, Ø nom. DC: 1,1 mm****Données de commande**

N° commande	160200 1,1
GTIN	4045197926364
Classe d'article	10N

Description**IMPORTANT: l'article est configurable**

Plage de Ø: 1.061 - 1.18 mm, Intervall: 0,001

Ø nom. D_c: 1.1 mm**Exécution:**

Avec **hélice à gauche** 7– 8° et entrée longue sur 1/4 de la longueur de coupe. Nombre de dents pair avec pas différentiel pour un alésage rond et exempt de facettes. Le listel rode l'alésage et guide l'alésoir.

Alésoirs à main **rectifiés pour ajustement suivant vos indications.**

Utilisation:

Pour trous débouchants (pas pour les trous borgnes). Conviennent également pour l'alésage avec coupe interrompue.

Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants

Nombre de dents Z: 3

Plage de Ø: 1,061 - 1,18 mm

Longueur de coupe L_c: 13 mmLongueur de col L₁: 19 mm

Longueur totale L: 34 mm

Nombre de dents Z: 3

Description technique

Longueur totale L	34 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur de coupe L _c	13 mm
Plage de Ø	1,061 - 1,18 mm

Longueur de col L ₁	19 mm
Ø nom. D _c	1,1 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 206 B
Angle d'hélice	7-8 degré
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		