

Calibre pour rainures avec tolérance chiffrée, Type: B



Données de commande

N° commande	484411 B
GTIN	2050001956705
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Pour dimensions intermédiaires ou tolérance chiffrée.

Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N'ENTRE PAS. Côté ENTRE avec **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.

Calibre pour rainures avec tolérance chiffrée, par ex. 484411 réf. **41,04 +0,01/-0,02**.

Utilisation:

Pour le contrôle d'ajustements plats, par ex. de rainures.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

Remarque(s):

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 3,001 – 5,999

Type B = 6,001 – 8,999

Type C = 9,001 – 12,999

Type D = 13,001 – 16,999

Type E = 17,001 – 20,999

Type F = 21,001 – 25,999

Description technique

Dim. nominales	6,001 - 8,999 mm
Valeur de tolérance	-2,2 - 1,1 mm
Plage de tolérance	A

Plage de tolérance	B
Plage de tolérance	C
Plage de tolérance	CD
Plage de tolérance	D
Plage de tolérance	E
Plage de tolérance	EF
Plage de tolérance	F
Plage de tolérance	FG
Plage de tolérance	G
Plage de tolérance	H
Plage de tolérance	JS
Plage de tolérance	J
Plage de tolérance	K
Plage de tolérance	M
Plage de tolérance	P
Plage de tolérance	N
Plage de tolérance	R
Plage de tolérance	S
Plage de tolérance	U
Plage de tolérance	T
Plage de tolérance	V
Plage de tolérance	X
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	Z
Plage de tolérance	ZB
Plage de tolérance	ZC
Norme	DIN 7164
Norme	DIN 1938-1

Qualité	7
Qualité	8
Qualité	9
Qualité	10
Qualité	11
Qualité	12
Qualité	13
Etalonnage	L6
Type de produit	Calibres pour rainures, entre/n'entre pas

Services

Etalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 20 mm	028300 20
---	-----------