


HOLEX**Pied à coulisse d'atelier avec graduation mm et pouces, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	415100 200
GTIN	4045197927668
Classe d'article	41Z

Description**Exécution:**

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés jusqu'à la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

Description technique

Longueur de bec	60 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	A1
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Graduation vernier mm/pouces	oui
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX

Type de produit

Pied à coulisse d'atelier

ServicesÉtalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage
de mesure maximale 200 mm

021000 200

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur
Plage de mesure maximale 200 mm

021010 200