


Garant**WN.G 060408, Nuance: HU7305**

Données de commande

N° commande	252064 HU7305
GTIN	4045197927736
Classe d'article	21G

Description

WN.G 060408 HU7305 Nuance: HU7305

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 600 m/min

Description technique

Brise-copeaux	AM
Avance f	0,1 - 0,6 mm/tr
Application principale	N
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Nuance	HU7305

Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 600 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	WNGG 060408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage