



Boulonneuse pneumatique, Type: W2920



Données de commande

N° commande	079171 W2920
-------------	--------------

GTIN	7322590051280
------	---------------

Classe d'article	03R
------------------	-----

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Puissante boulonneuse.

Evacuation de l'air par la poignée, réversibilité **droite / gauche**.

- **Puissant mécanisme de percussion à double marteau.**
- **Poids réduit et hautes performances.**
- **Corps ergonomique composite et poignée présentant une durée de vie élevée.**
- **Poignée ergonomique avec bonne isolation.**
- **Commutation droite/gauche à l'aide de deux boutons-poussoirs.**

Utilisation:

Convient pour une utilisation intensive.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Longueur	218 mm
Rotation gauche/droite	oui
Niveau sonore	96 dB(A)
Plage de couples	300 - 1450 Nm
Vitesse de rotation max.	5500 min ⁻¹
Dimensions du porte-outils	3/4 pouce
Quantité maximale d'air absorbé	1620 l/min
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	13 mm
Vibrations maximales suivant EN	10,2 m/s ²
Référence fabricant	W2920
Forme	Pistolet
Poids	3,2 kg
Hauteur	206 mm
Profil d'entraînement du porte-outils	□
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M30
Raccord pneumatique	3/8 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Visseuses