


Garant
SNMM 190624, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Classe d'article	21G

Description

SNMM 190624 HB7120-1 Rayon d'angle: 2,4 mm
 Nuance: HB7120-1
 Brise-copeaux: VR
 Prof. coupe a_p : 2 - 12 mm
 Avance f : 0,4 - 1,2 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 210 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VR
Application principale	M
Rayon d'angle	2,4 mm
Prof. coupe a_p	2 - 12 mm
Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Nuance	HB7120-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 210 m/min

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMM 190624
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage