


Garant
SNMM 190624, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	251394 HB7140-1
GTIN	4045197928382
Classe d'article	21G

Description

SNMM 190624 HB7140-1 Rayon d'angle: 2,4 mm
 Nuance: HB7140-1
 Brise-copeaux: VR
 Prof. coupe a_p : 2 - 12 mm
 Avance f : 0,4 - 1,2 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 180 m/min

Description technique

Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VR
Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Prof. coupe a_p	2 - 12 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 180 m/min
Nuance	HB7140-1

Rayon d'angle	2,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMM 190624
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage