

**Garant**
**CNMG 190616, Nuance: HB7140-1**


## Données de commande

N° commande	250174 HB7140-1
GTIN	4045197927941
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 190616 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7140-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Application principale	M
Brise-copeaux	Carbure

Rayon d'angle	1,6 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190616
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage