

**Garant**
**CNMG 190624, Nuance: HB7120-1**


### Données de commande

N° commande	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Classe d'article	21G

### Description

CNMG 190624 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min

### Description technique

Rayon d'angle	2,4 mm
Brise-copeaux	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Application principale	M
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Nuance	HB7120-1
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190624
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage