


Garant
CNMM 190624, Nuance: HB7120-1


Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 250466 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928139 |
| Classe d'article | 21G |

Description

CNMM 190624 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VR

 Prof. coupe a_p : 2 - 8 mm

Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 210 m/min

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Nuance | HB7120-1 |
| Application principale | M |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 210 m/min |
| Brise-copeaux | VR |
| Prof. coupe a_p | 2 - 8 mm |
| Avance f | 0,4 - 1,2 mm/tr |
| Condition de coupe | Continue |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Rayon d'angle | 2,4 mm |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | CNMM 190624 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |