

Garant
CNMM 190624, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Classe d'article	21G

Description

CNMM 190624 HB7140-1 Nuance: HB7140-1
 Brise-copeaux: VR
 Prof. coupe a_p : 2 - 8 mm
 Avance f: 0,2 - 0,8 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 180 m/min

Description technique

Rayon d'angle	2,4 mm
Avance f	0,2 - 0,8 mm/tr
Brise-copeaux	VR
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 180 m/min
Nuance	HB7140-1

Prof. coupe a_p	2 - 8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMM 190624
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage