

Garant
DNMG 150408, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	250672 HB7120-1
GTIN	4045197928641
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1
 Brise-copeaux: VS
 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Nuance	HB7120-1
Brise-copeaux	VS
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage