

**Unité de perçage compacte, ID fabricant: 72721561****Données de commande**

N° commande	076526 72721561
GTIN	4014586632735
Classe d'article	03F

Description**Exécution:**

- **Moteur de perçage fixe pour travaux dans des endroits exigus.**
- **Utilisation bilatérale nécessitant peu d'espace via un cliquet.**
- **Positionnement aisé de la machine grâce à un poids de 7,5 kg.**
- **Lubrification interne à l'aide d'une pompe à main.**

Unité de perçage magnétique Compact 1 vitesse, extrêmement compacte et légère avec renvoi d'angle et dimensions très réduites pour une utilisation dans des endroits exigus en atelier et sur chantier.

- **Indication pratique de la force magnétique.**
- **Capteur d'inclinaison.**
- **Réglage électronique de la vitesse de rotation.**
- **Mémoire de la vitesse de rotation "Memory Function".**

Livraison:

Avec 1 × cliquet 3/8 pouce, 1 × rallonge de clé à douilles 3/8 pouce, pompe de refroidissement, sangle d'arrimage, crochet à copeaux, goujon de centrage, protection contre les contacts, poignée supplémentaire, 2 × clés à 6 pans creux 5 et 8 mm, 2 × clés à 6 pans creux avec poignée en T 5 et 8 mm, valise.

Emballage: Mallette de transport

Référence fabricant: KBC 35

Puissance absorbée: 1100 W

Vitesse de rotation max.: 130 - 520 min⁻¹

Dimensions du porte-outils: Weldon 3/4"

Ø taraudage max. dans l'acier: M12

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 16 mm

Description technique

Référence fabricant	KBC 35
Puissance absorbée	1100 W
Vitesse de rotation max.	130 - 520 min ⁻¹
Ø taraudage max. dans l'acier	M12 mm
Poids	7,5 kg
Hauteur	169 mm
Ø fraisage max.	32 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Longueur base magnétique	175 mm
Course de travail	46 mm
Dimensions du porte-outils	3/4 pouce Weldon
Largeur base magnétique	80 mm
Prof. perçage	Fraise à carotter dans l'acier max. 35 mm mm
Emballage	Mallette de transport