



Meules CC-GRIND-STRONG, Ø disque: 125mm



Données de commande

N° commande	566366 125
GTIN	4007220104484
Classe d'article	550

Description

Exécution:

Disque abrasif 4 couches innovant **CC-GRIND-STRONG** combinant le disque à ébarber classique avec trois couches d'abrasif sur le support, qui s'usent de manière uniforme. **Avantage en termes de durée de vie par rapport au disque abrasif CC-GRIND-SOLID** grâce aux couches d'abrasif agressives et au support également abrasif.

Utilisation:

Pour **ponçages durs et rugueux** dans le domaine du polissage des surfaces, l'arasement des soudures, l'ébavurage, le chanfreinage et le décapage.

Description technique

Ø disque	125 mm
Ø alésage	22,23 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Optimisé pour le matériau	Acier
Angle d'attaque recommandé	5-15 degré

Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	disques abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		