

**Garant**
**DNMG 150404, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

N° commande	250670 HB7140-1
GTIN	4045197928634
Classe d'article	21G

### Description

DNMG 150404 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

### Description technique

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7140-1
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Brise-copeaux	VS
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage