

**Garant****Chariot desserte T9, Type: T96****Données de commande**

N° commande	918550 T96
GTIN	4045197612144
Classe d'article	91T

**Description****Exécution:**

2 plateaux.

Etage central disponible comme accessoire. Plate-forme en **panneau dérivé du bois** avec surface résistante aux éraflures de couleur anthracite.

Construction en acier soudé.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Accessoire(s):**

Plancher intermédiaire 918575; panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre** argenté.

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Norme	EN 1757-3
-------	-----------

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Prof. plateau	700 mm
Largeur plateau	1000 mm
Ø roue	200 mm
Charge admissible max.	500 kg
Profondeur	709 mm
Hauteur	925 mm
Hauteur plateau supérieur	925 mm
Poids	54 kg
Hauteur plateau inférieur	270 mm
Type	T96
Matériau roue	Bandage en polyuréthane
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Largeur	1190 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Type de produit	Chariots dessertes

## Accessoires

Porte-bloc pour chariot desserte	918581
Panneau perforé en tôle à visser Type SP5	918580 SP5
Plancher intermédiaire pour chariot desserte T9 à visser Prof. plateau 700 mm	918575 700