




## Meule sur tige duresité J grossier, AW-CER, Type: ZY1325



### Données de commande

N° commande	551795 ZY1325
GTIN	4007220802304
Classe d'article	55E

### Description

#### Exécution:

Les **meules sur tige PFERD** (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d'applications en tenant compte du degré de duresité, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l'homme, la machine et l'outil. Les meules sur tige PFERD sont conçues de façon universelle pour la rectification des **arêtes et des surfaces** et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.

**Grossière**, grain 46.

Meule sur tige avec **grain mixte (AW-CER), duresité J**. Liant tendre combinant du **corindon spécial blanc** et du **corindon de frittage microcristallin céramique** avec un auto-affûtage élevé pour une capacité d'enlèvement de matière importante et constante lors du meulage à froid (désignation Pferd AWCO).

#### Utilisation:

Pour le traitement à plat d'alliages spéciaux difficiles à usiner, tels que **le titane, les alliages de nickel et de cobalt** ainsi que **l'acier trempé**.

Vitesse de coupe recommandée: 30 – 50 m/s.

### Description technique

Ø queue	6 mm
Degré de finesse	grossier
Ø tête	13 mm
Longueur tête	25 mm
Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif	Céramique

Attribut des noms de produit

AW-CER

Type de produit

Meule sur tige