

Garant**Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 1,5xD, Gauche, Ø DC: 11mm****Données de commande**

N° commande	268464 11
GTIN	4045197975218
Classe d'article	21X

Description**Exécution:**

Avec arrosage interne.

Queue cylindrique.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

- Choisir les rayons d'angle aussi grands que possible.
- Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).

Description technique

Ø nom. D	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 32
Long. utile L ₁	16,5 mm
Tolérance Ø alésage D	0/+0,27 mm
Plaquettes 268472 – 268496	WCHX 0602..
Ø queue D _s	16 mm
Longueur totale L	100 mm
Série	"5 en 1"
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500