

Garant**Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 1,5xD, Gauche, Ø DC: 26mm****Données de commande**

N° commande	268464 26
GTIN	4045197975232
Classe d'article	21X

Description**Exécution:**

Avec arrosage interne.

Queue cylindrique.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

- **Choisir les rayons d'angle aussi grands que possible.**
- **Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).**

Description technique

Long. utile L ₁	39 mm
Plaquettes 268472 – 268496	WCHX 1305..
Ø queue D _s	32 mm
Ø nom. D	26 mm
Tolérance Ø alésage D	0/+0,33 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 36
Longueur totale L	180 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 1600 cNm

659906 1600

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce
Longueur totale 50 mm

659874 50

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 1600 cNm

659957 1600