

Garant
Fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm

Données de commande

N° commande	202268 20
GTIN	4045197930873
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Remarque(s):

Produit succédant à 202080.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe L_c : 38 mm

Longueur de col L_1 avec détalonnage: 54 mm

Ø de détalonnage D_1 : 19,7 mm

Longueur totale L: 104 mm

Ø queue D_s : 20 mm

Description technique

Queue	DIN 6535 HB avec h6
Ø queue D_s	20 mm
Angle d'hélice	30 degré
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Longueur de col L_1 avec détalonnage	54 mm

Tolérance Ø nominal	e8
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,15 mm
Longueur de coupe L_c	38 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,1 mm
Nombre de dents Z	3
Ø dents D_c	20 mm
Longueur totale L	104 mm
Ø de détalonnage D_1	19,7 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique