

Garant
Fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 3,8 mm

Données de commande

N° commande	202269 3,8
GTIN	4045197930903
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

 Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

 Longueur de coupe L_c : 11 mm

 Longueur de col L_1 avec détalonnage: 15 mm

 Ø de détalonnage D_1 : 3,6 mm

Longueur totale L: 57 mm

 Ø queue D_5 : 6 mm

Description technique

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,18 mm
Angle d'hélice	30 degré
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,025 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	15 mm
Ø de détalonnage D_1	3,6 mm

Ø queue D_s	6 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,02 mm
Nombre de dents Z	3
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Longueur totale L	57 mm
Type de queue	HB
Ø dents D_c	3,8 mm
Longueur de coupe L_c	11 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique