


**TOHX 090202 à gauche, W30, Nuance: BK6425**


## Données de commande

N° commande	268881 BK6425
GTIN	4047109224933
Classe d'article	24T

## Description

TOHX 090202 à gauche BK6425 Nuance: BK6425

Brise-copeaux: G12

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 120 - 180 m/min

## Description technique

Application principale	P
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	120 - 180 m/min
Application secondaire	M
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 300 m/min

Type d'outils	Carbure
Nuance	BK6425
Brise-copeaux	G12
Rayon d'angle	0,2 mm
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TOHX 090202 L
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage