

 KOMET**TOHX 140305 à gauche, W30, Nuance: BK6425**

Données de commande

N° commande	268883 BK6425
GTIN	4047109225077
Classe d'article	24T

Description

TOHX 140305 à gauche BK6425 Nuance: BK6425

Brise-copeaux: G06

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/minVitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Application secondaire	M
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Brise-copeaux	G06
Nuance	BK6425
Classement finition/ébauche	Finition

Rayon d'angle	0,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TOHX 140305 L
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	6 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage