

 KOMET**TOHX 090202 à gauche, W30, Nuance: BK8425**

Données de commande

N° commande	268881 BK8425
GTIN	4047109179745
Classe d'article	24T

Description

TOHX 090202 à gauche BK8425 Nuance: BK8425

Brise-copeaux: G12

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 260 m/minVitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 160 m/min

Description technique

Application secondaire	M
Brise-copeaux	G12
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 160 m/min
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 260 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm

Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	BK8425
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TOHX 090202 L
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage