


TOHX 140305 à gauche, W30, Nuance: K10

Données de commande

N° commande	268883 K10
GTIN	4047109062467
Classe d'article	24T

Description

TOHX 140305 à gauche K10 Nuance: K10

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 200 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 300 - 500 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Application secondaire	N
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	300 - 500 m/min
Rayon d'angle	0,5 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	K
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	200 m/min

Nuance	K10
Code ISO plaquette	TOHX 140305 L
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	6 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage