


**WOHX 060302 à gauche, W00, Nuance: K10**

**Données de commande**

N° commande	268914 K10
GTIN	4047109055698
Classe d'article	24T

**Description**

WOHX 060302 à gauche K10 Nuance: K10

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 200 m/min

Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 300 - 500 m/min

**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Application secondaire	N
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	200 m/min
Nuance	K10
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	K
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	300 - 500 m/min

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Code ISO plaquette	WOHX 060302 L
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W00
Angle de coupe	6 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage