


**WOHX 080402 à gauche, W01, Nuance: P25M**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 268918 P25M   |
| GTIN             | 4047109057197 |
| Classe d'article | 24T           |

**Description**

WOHX 080402 à gauche P25M Nuance: P25M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 120 - 180 m/min

**Description technique**

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire | 120 - 180 m/min          |
| Application principale                        | P                        |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,5 - 1,5 mm             |
| Avance $f$                                    | 0,1 - 0,3 mm/tr          |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 120 - 300 m/min          |
| Nuance                                        | P25M                     |
| Application secondaire                        | M                        |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Rayon d'angle                | 0,2 mm                  |
| Code ISO plaquette           | WOHX 080402 L           |
| Attribut des noms de produit | W01                     |
| Angle de coupe               | 6 degré                 |
| Type de produit              | Plaquette pour tournage |