

 KOMET**TOHX 090204 neutre, W30, Nuance: P25M**

Données de commande

N° commande	268887 P25M
GTIN	4047109036826
Classe d'article	24T

Description

TOHX 090204 neutre P25M Nuance: P25M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/minVitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Type d'outils	Carbure

Nuance	P25M
Classement finition/ébauche	Finition
Application secondaire	M
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TOHX 090204 N
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	0 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage