

**Garant**
**Fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 16mm**

**Données de commande**

N° commande	202305 16
GTIN	4045197931535
Classe d'article	11X

**Description**
**Exécution:**

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

**Remarque(s):**

**Produit succédant à 202210.**

**Description technique**

Longueur totale L	82 mm
Ø dents $D_c$	16 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	32 mm
Angle d'hélice	45 degré
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Nombre de dents Z	3
Type de queue	HB
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Ø queue $D_s$	16 mm
Ø de détalonnage $D_1$	15,7 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6

Longueur de coupe $L_c$	22 mm
Tolérance $\varnothing$ nominal	e8
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	50 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min.	adaptée
à sec	moyennement adaptée
Air	adaptée