


DOHT 070202 à droite, W60, Nuance: BK6425

Données de commande

N° commande	268855 BK6425
GTIN	4047109225251
Classe d'article	24T

Description

DOHT 070202 à droite BK6425 Nuance: BK6425

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 100 - 180 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application secondaire	100 - 180 m/min
Nuance	BK6425
Application principale	P
Application secondaire	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm

Code ISO plaquette	DOHT 070202 R
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	W60
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage