


WOHX 10T304 à gauche, W00, Nuance: P25M

Données de commande

N° commande	268922 P25M
GTIN	4047109056510
Classe d'article	24T

Description

WOHX 10T304 à gauche P25M Nuance: P25M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Nuance	P25M
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Application secondaire	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	WOHX 10T304 L
Attribut des noms de produit	W00
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage