



WOHX 02T001 à droite, W00, Nuance: P40

Données de commande

N° commande	268894 P40
GTIN	4047109055339
Classe d'article	24T

Description

WOHX 02T001 à droite P40 Nuance: P40

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,2 mm

Avance f : 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 220 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 80 - 160 m/min

Description technique

Application secondaire	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 220 m/min
Application principale	P
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	80 - 160 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,2 mm
Rayon d'angle	0,1 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr

Nuance	P40
Code ISO plaquette	WOHX 02T001 R
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W00
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage