


TOGX 06T102 neutre, W57, Nuance: BK8430

Données de commande

N° commande	268863 BK8430
GTIN	4047109201484
Classe d'article	24T

Description

TOGX 06T102 neutre BK8430 Nuance: BK8430

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Rayon d'angle	0,2 mm
Application secondaire	M
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Nuance	BK8430

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TOGX 06T102
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W57
Angle de coupe	14 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage