

Garant**Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 1155CHM****Données de commande**

N° commande	588600 1155CHM
GTIN	4045197977342
Classe d'article	51S

Description**Exécution:**

Lames de scies-sabres **pour le métal. Dents en carbure rapporté**, pour une charge admissible maximale et une lame support souple.

Remarque(s):

Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.

Description technique

Désignation	1155CHM
Longueur lame	225 mm
Nombre de lames	1
Pas	3 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Matériau lame	Carbure
Type de coupe	Coupe droite rapide (grossière)
Type de coupe	Couple à angle droit
Epaisseur de tôle (tôle perforée)	4-12 mm
Profil métallique (ouvert)	< 175 mm
Machine motrice	Scie-sabre
Type de produit	Lames de scie-sabre

