

**Garant****Brosse centrale carbure de silicium (SiC), Ø 63 mm, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	575008 80
GTIN	4045197977717
Classe d'article	51P

**Description****Exécution:**

Soies en nylon à **granulométrie très élevée en carbure de silicium** pour utilisation universelle. Brosses assiettes avec **garniture de soies abrasives très dense (garniture complète)** coulée dans le plateau en plastique. **Haute résistance à la déformation** grâce aux soies au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée.

Garnissage conique, pour endroits difficilement accessibles. Très grande flexibilité.

Avec rainure longitudinale pour serrage sur mandrins porte-fraises (DIN 6357) et mandrins porte-fraises combinés (DIN 6358).

**Avantage(s):**

- **Finition de pièce directement après le processus d'usinage.**
- **Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.**
- **Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.**
- **Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.**
- **Très haute précision de concentricité.**

**Utilisation:**

Sur les **centres d'usinage CNC** et pour **utilisation dans robot**, de préférence en **rectification avec arrosage**. Usinage de pièces plates: **ébarbage précis, chanfreins d'arête, travaux de finition** après le fraisage, **finition de surface** de par ex. surfaces de contact et d'étanchéité.

**Remarque(s):**

Modèles spéciaux disponibles sur demande.

**Description technique**

Epaisseur des soies	1,2 mm
Degré de finesse	grossier
Grain	80
Avance	800 - 3000 mm/min
Approche	0,3 (fin) – 1,5 (grossier) mm
Attribut des noms de produit	Ø 63 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	63 mm
Ø disque D <sub>2</sub>	58 mm
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC
Ø surface de travail	63 mm
Ø alésage d <sub>1</sub>	16 avec rainure mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	30 mm
Vitesse de rotation recommandée	1500 - 2500 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation max.	4500 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Brosse centrale

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		

Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
CuZn	adaptée
Uni	adaptée
av. arrosage max.	adaptée
à sec	moyennement adaptée

## Accessoires

Vis de serrage avec arros. int. Pour Ø mandrin 16 mm	575096 16
--	-----------