




## Cylindre abrasif de finition (SiC), Ø 100×100 mm, Grain: 150



### Données de commande

N° commande	568485 150
GTIN	4027497032563
Classe d'article	53L

### Description

#### Exécution:

Cylindre abrasif élastique en polyuréthane (PU) avec insertion de grain abrasif SiC. Dimensions Ø 100×100 mm, Ø alésage 19 mm avec double rainure de clavette.

#### Utilisation:

Pour le ponçage extérieur de rayures et la reprise de cordons de soudure. Produit un **ponçage long brillant**. Durée de vie très élevée, stabilité des arêtes.

Egalement adapté pour l'affûtage avec un lubrifiant de pH neutre.

### Description technique

Grain	150
Description du degré de dureté du liant	moyen
Abréviation de l'abrasif	SiC
Ø manchon	100 mm
Largeur rouleau	100 mm
Attribut des noms de produit	Ø 100×100 mm
Vitesse de rotation recommandée	900 - 1200 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Cylindres abrasifs

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
Carbure (HM)	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
à sec	adaptée		