



Extracteur à trois griffes avec capacité de serrage pré réglable, Type: 3



Données de commande

N° commande	880950 3
GTIN	4021176006876
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Puissants extracteurs avec grande force de serrage et excellente efficacité de serrage. La clé permet de régler aisément les griffes à serrage symétrique à la capacité de serrage requise. La pièce à extraire est serrée fermement **par friction**; un **relâchement ou un déport** des griffes est **impossible**.

Uniquement pour extraction extérieure.

Utilisation:

Pour l'extraction de roulements à billes, roues dentées, poulies et pièces similaires grippés.

Capacité de serrage extérieure: 50 - 200 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 165 mm

Puissance: 10 t

Description technique

Profondeur de serrage jusqu'à	165 mm
Capacité de serrage extérieure	50 - 200 mm
Puissance	10 t

Nombre de crochets	3
Couple maximal	250 Nm
Six pans mâle	24 mm
Poids	3,5 kg
Type de produit	Extracteur à trois griffes