

**Meuleuse d'angle GWS, Type: 9-125S****Données de commande**

N° commande	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Classe d'article	03C

**Description****Exécution:**

**Meuleuse d'angle compacte et maniable** avec poignée étroite.

- **Moteur puissant de 900 W pour une progression rapide, une capacité de surcharge élevée et une longue durée de vie.**
- **Avec régulation électronique de la vitesse, idéale par ex. pour le travail de l'acier inoxydable.**

**Livraison:**

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.

**Description technique**

Puissance absorbée	900 W
Prof. de tronçonnage max.	34 mm
Référence fabricant	GWS 9-125 S
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s <sup>2</sup>
Ø disque max.	125 mm
Particularité	Régulation électronique de la vitesse de rotation
Poids	1,9 kg
Verrouillage anti-redémarrage	oui

Plage de vitesses de rotation	2800 - 11000 min <sup>-1</sup>
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle