

**Chariot repliable, Type: KW11****Données de commande**

N° commande	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Classe d'article	96F

Description**Exécution:**

Cadre en tube d'acier avec poignée rabattable, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage). Plate-forme en panneau dérivé du bois. Bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Poids	24 kg
Hauteur replié	315 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur replié	995 mm

Hauteur plateau	230 mm
Ø roue	160 mm
Charge admissible max.	250 kg
Profondeur replié	620 mm
Type	KW11
Largeur plateau	900 mm
Matériau roue	TPE
Norme	EN 1757-3
Prof. plateau	600 mm
Type de produit	Chariots repliables