

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Chariot fermé, Type: 1550****Données de commande**

N° commande	919877 1550
GTIN	4017976015507
Classe d'article	96F

**Description****Exécution:**

Chariot fermé avec une paroi longitudinale **amovible**. Plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre, construction en acier soudé, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

**Norme:****EN 1757-3****Coloris:**Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre**.**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Type	1550
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur plateau	228 mm
Matériau roue	TPE
Ø roue	160 mm

Charge admissible max.	500 kg
Poids	35 kg
Hauteur	948 mm
Largeur	1030 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur plateau	850 mm
Prof. plateau	500 mm
Profondeur	509 mm
Type de produit	Chariots fermés