

fetra[®]
....**Chariot fermé, Type: 1552****Données de commande**

N° commande	919877 1552
GTIN	4017976015521
Classe d'article	96F

Description**Exécution:**

Chariot fermé avec une paroi longitudinale **amovible**. Plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre, construction en acier soudé, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:**EN 1757-3****Coloris:**Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.****Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Ø roue	200 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Type	1552
Largeur	1180 mm

Matériau roue	TPE
Hauteur plateau	270 mm
Largeur plateau	1000 mm
Hauteur	990 mm
Charge admissible max.	600 kg
Poids	45 kg
Prof. plateau	700 mm
Profondeur	709 mm
Type de produit	Chariots fermés