

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Chariot fermé, Type: 1553****Données de commande**

N° commande	919877 1553
GTIN	4017976015538
Classe d'article	96F

**Description****Exécution:**

Chariot fermé avec une paroi longitudinale **amovible**. Plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre, construction en acier soudé, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

**Norme:****EN 1757-3****Coloris:**Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.****Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Hauteur	990 mm
Charge admissible max.	600 kg
Type	1553
Ø roue	200 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2

Matériau roue	TPE
Poids	53 kg
Largeur plateau	1200 mm
Hauteur plateau	270 mm
Largeur	1380 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Prof. plateau	800 mm
Profondeur	809 mm
Type de produit	Chariots fermés