

Garant
TN.G 160408, Nuance: HB7410-1


Données de commande

N° commande	251544 HB7410-1
GTIN	4045197937742
Classe d'article	21G

Description

TN.G 160408 HB7410-1 Nuance: HB7410-1

Brise-copeaux: TAM

Tolérance: G

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 90 m/min

Description technique

Nuance	HB7410-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 90 m/min
Brise-copeaux	TAM
Condition de coupe	Continue
Application principale	Ti
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche

Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	TN.G 160408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage