

Garant
LOEU 090408 R-L, HB7940, Type: TI


Données de commande

N° commande	215990 TI
GTIN	4045197938121
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):

 Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3,5$ mm

Code ISO plaquette: LOEU090408 R-L

Type: Ti

Rayon d'angle: 0,8 mm

 Avance f_z : 0,07 mm

Description technique

Avance f_z	0,07 mm
Type	Ti
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	LOEU090408 R-L
Nuance	HB7940
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	145 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	115 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	55 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		