

**Garant****Etau parallèle avec base pivotante, Largeur mors: 150mm****Données de commande**

N° commande	967010 150
GTIN	4045197612267
Classe d'article	91J

**Description****Exécution:****Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.****Ouverture vers l'arrière.** En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique.**Guidage prismatique de précision,** long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d'enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont striés et remplaçables par des mors rectifiés (voir mors de rechange).**Avec base pivotante;** orientable à 360° et verrouillable dans n'importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.**Livraison:**

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

**Coloris:**

Gris argenté.

**Description technique**

Sens d'ouverture	ouverture vers l'arrière
Matière	Fonte à haute résistance (GG 25)
Capacité de serrage	255 mm
Largeur mors	150 mm

Type de produit

Étau parallèle

## Accessoires

Base pivotante seule Largeur mors 150 mm	967020 150
Support pour étaux	967330
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors de rechange striés Largeur mors 150 mm	967040 150
Paire de mors de rechange rectifiés Largeur mors 150 mm	967045 150