

Garant**Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 28/2mm****Données de commande**

N° commande	212807 28/2
GTIN	4045197939036
Classe d'article	210

Description**Pièce(s) de rechange:**

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Ø dents D_c	28 mm
Perçage par interpolation a_p	1 mm
Longueur totale L_{tot}	95 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	44 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	13,43 mm
Arrosage interne	oui
Ø D_3	16 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	54 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	2,56 degré
Ø queue D_s h6	25 mm

Longueur de col L ₁	39 mm
Plaquette adaptée	XDM.090416
Nombre de dents Z	2
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	16 degré
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP