

Garant

**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, $\varnothing D$ / nombre de dents
Z: 50/5mm**

**Données de commande**

N° commande	212812 50/5
GTIN	4045197939203
Classe d'article	210

Description**Pièce(s) de rechange:**

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	XDM.090416
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{min}$	88 mm
$\varnothing D_3$	38 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	35,43 mm
\varnothing dents D_c	50 mm

Perçage par interpolation a_p	1 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	98 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,97 degré
Nombre de dents Z	5
\varnothing fixation	22 mm
Arrosage interne	oui
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	16 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP