

**Garant**
**Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 35/3mm**

**Données de commande**

N° commande	212808 35/3
GTIN	4045197939128
Classe d'article	210

**Description**
**Pièce(s) de rechange:**

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

**Description technique**

Perçage par interpolation $a_p$	1 mm
Longueur de col $L_1$	50 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale $L_{tot}$	200 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	1,68 degré
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	20,43 mm
Plaquette adaptée	XDM.090416
Ø $D_3$	23 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	58 mm
Ø dents $D_c$	35 mm
Arrosage interne	oui

Ø queue D <sub>s</sub> h6	32 mm
Perçage par interpolation Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	16 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP