

**RIDGID**  
Peddinghaus**Etau parallèle «Matador», Largeur mors: 180 mm****Données de commande**

N° commande	967170 180
GTIN	2050001780355
Classe d'article	93R

**Description****Exécution:**

- **Entièrement en acier forgé – incassables.**
- **Ouverture vers l'avant avec filetage trapézoïdal à pas double.**
- **Vis protégée contre la poussière.**
- **Mors de serrage fraisés, à surface trempée.**
- **Guidage réglable trempé.**
- **Vernier pour préréglage rapide.**
- **Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage.**

Modèle **fixe**.**Légende:**

90 mm max.

**Livraison:**

Matériel de fixation pour montage sur le plan de travail inclus.

**Accessoire(s):**Mors supplémentaires 967210; 967215; 967220; 967225, **à partir de la réf. 120 mm.****Remarque(s):**

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967530.

Capacité de serrage: 225 mm

Profondeur de serrage: 120 mm

Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.: 1/8 – 7 pouce

Poids: 26 kg

## Description technique

Profondeur de serrage	120 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Poids	26 kg
Capacité de serrage	225 mm
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	1/8 – 7 pouce
Largeur mors	180 mm
Série	Matador Multiplus
Type de produit	Étau parallèle

## Accessoires

Dispositif de déplacement vertical pour étau 967170 Pour étaux réf. 160/180	967530 160/180
Base pivotante seule Pour étaux réf. 140-180	967200 140-180
Mors pour tubes (unité) pour «Matador» Largeur mors 180 mm	967210 180
Support pour étaux	967330
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250